

EXPANSION MIC

pour Meeting Owl® 3


Augmentez la portée audio de votre Meeting Owl 3 de 2,5 m vers le micro, pour faire entendre toutes les voix.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Assurez-vous que le Meeting Owl 3 entend les voix basses ou plus éloignées en prolongeant la portée de prise en charge audio de 5,5 m à 8 m dans la direction du micro.
- Préservez la fluidité de la conversation facilement pour les participants les plus éloignés du Meeting Owl 3 en disposant un bouton Muet à portée de main.
- Conçu pour optimiser les performances de Meeting Owl 3 avec un design assorti. Non compatible avec Meeting Owl Pro ou Original.
- Connexion à Meeting Owl 3 à l'aide d'un câble micro-HDMI vers micro-HDMI.
- Support de fixation inclus avec bandes adhésives et vis pour une installation plus sûre.



Fonctionne avec
Meeting Owl 3



PAR OWL LABS, PRÉSENTÉ DANS

The New York Times

WSJ

USA
TODAY

WIRED

Forbes

FAST COMPANY

The Boston Globe


INSIDER

TC TechCrunch

En savoir plus


Expansion Mic setup is simple

1




Retirez le cache du port dédié à l'Expansion Mic du Meeting Owl. Puis, branchez le câble du micro dans l'Expansion Mic et le Meeting Owl.

2




Placez l'Expansion Mic à au moins 1,8 m du Meeting Owl. Le Meeting Owl doit être à au moins 0,5 m du moniteur/de la télévision.

3



Placez l'Expansion Mic dos au Meeting Owl. Positionnez le micro face aux personnes qui prendront la parole.

How it works



En savoir plus